



DAP280650ELN



**Colonette 80 double, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

**Équipement**

Réglable	Non
Est portable	Oui

**Câble**

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium