



DAP45650ELN



Colonne 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	1900 - 1900 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Équipement

Réglable	Non
Est portable	Non

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé