




DAP80650ELN



Colonette 80, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Équipement

Réglable	Non
Est portable	Non

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium