



DAS453300ELN



**Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 66 mm                       |
| Largeur                    | 66 mm                       |
| Hauteur de montage         | 3,3 - 3,6 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 300 mm                      |
| Section intérieure / utile | 1200 - 1200 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

**Plastron, porte**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 1 |
|----------------------|---|

**Équipement**

|              |     |
|--------------|-----|
| Réglable     | Oui |
| Est portable | Non |

**Câble**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Position de l'entrée de câble | Dessus |
|-------------------------------|--------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matières**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Aluminium |
| Traitement | Anodisé   |
| Couleur    | Aluminium |