



EE181
IP20

Horloge astronomique prog. hebdo 2 canaux + clé

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 2300 W

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. série 1000 W

Fonctions

Réserve de marche années 5 y
Avec synchronisation réseau Non
Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Précision de marche par jour 1,5 s
Avec programme d'impulsion Non
Nombre de canaux 2

Raccordement

Type de contact 1x inverseur
Section de raccordement en câble souple 1.5 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Réglages

Programme journalier Oui
Programme hebdomadaire Oui
Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +55 °C

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur 85 mm
Largeur 3,50 mm
Profondeur 64 mm