



EG103E



IP20

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
--	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Equipement

Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Function

Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion, Simulation de présence