



EG103V



IP20

## Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
--	--------

#### Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

#### Équipement

Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1

#### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion, Simulation de présence

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm