



EG103V



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
--	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Équipement

Précision de marche par jour	1,5 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Function	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm