



EG103V

IP20

## Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, alimentation TBT

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 2300 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 5 y  
Avec synchronisation réseau Non  
Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 1,5 s  
Avec programme d'impulsion Oui  
Nombre de canaux 1

#### Raccordement

Type de contact 1x inverseur  
Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui  
Programme hebdomadaire Non  
Programme annuel Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis  
Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion

#### Dimensions

Hauteur 85 mm  
Largeur 35 mm  
Profondeur 64 mm