



EG203



**IP20**

## Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
 230 V 2300 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 5 y  
 Avec synchronisation réseau Non  
 Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 1,50 s  
 Avec programme d'impulsion Non  
 Nombre de canaux 2

#### Raccordement

Type de contact 2x inverseurs  
 Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm<sup>2</sup>  
 Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Non  
 Programme hebdomadaire Oui  
 Programme annuel Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis  
 Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

#### Dimensions

Hauteur 85 mm  
 Largeur 35 mm  
 Profondeur 64 mm