



EG293B



Programmateur annuel 2 voies, digital, 4 modules

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
--	--------

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui

Équipement

Précision de marche par jour	0,20 s
Avec programme d'impulsion	Oui
Nombre de canaux	2

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²

Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à ressort QuickConnect
Function	Avec fonction d'impulsion, Verrouillage des touches par code PIN, Simulation de présence, Avec compteur d'heures de fonctionnement

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	69 mm