



EH209

 IP20

## Interrupteur horaire 1 voie 24H 2M sans réserve de marche ni aiguilles

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de canaux 1

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 1000 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

#### Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

#### Raccordement

Nombre de contacts 1

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 36 mm

Profondeur 54 mm

#### Textes

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 4 A