



EH209



IP20

Interrupteur horaire 1 voie 24H 2M sans réserve de marche ni aiguilles

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 1000 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

Raccordement

Nombre de contacts 1

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 36 mm

Profondeur 54 mm

Textes

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 4 A