



EH770

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules 4

Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 48,50 mm

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles 50000

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V