




FB6011009016



Goulotte FB 60x110mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	110 mm
Section intérieure / utile	5460 - 5460 mm ²

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

