



Goulotte 60x150,gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	150 mm
Section intérieure / utile	7270 - 7270 mm ²

Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	31
---	----

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris pierre

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

FB6015007030



