




FB8013059016



Angle plat pour goulotte FB 80x130mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 130 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Configuration de la pièce de forme | Fond, Couvercle |
|------------------------------------|-----------------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Matières

| | |
|------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | FB 80x130 |