



FB9923009016



## Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	230 mm
Section intérieure / utile	19660 - 19660 mm <sup>2</sup>

#### Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77
---	----

#### Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

#### Installation, montage

