



FC340

**Porte transparente Quadro4 p 51mm h 450mm l 620mm 20 verre trempé 3mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	450 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

**Plastron, porte**

Porte transparente	Oui
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrures	1

**Matières**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement	Thermolaquage

**Equipement**

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----