



FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	51 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Oui
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Traitement	Laqué

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour