



FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1050 mm |
| Largeur | 620 mm |
| Profondeur | 51 mm |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Porte transparente | Oui |
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Type de porte | Porte de verrouillage |
| Nombre de serrures | 1 |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Traitement | Laqué |

Equipement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
|---------------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Classe de protection | Classe I |
| Indice de protection IP | IP43 |
| Type de verrouillage | Verrou 1/4 de tour |