



FD32BN

Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie, 3 rangées, 72 modules, porte pleine

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 3

Nombre de rangées 3

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 600 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en modules 24

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Type de poignée Loquet rabattable

Porte transparente Non

Matières

Matière Métal, PVC

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP41

