



FD32CN

**Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm,saillie,3 rangées,72 modules,porte transparente**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Équipement**

Nombre de rails 3

Nombre de rangées 3

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 72

**Dimensions**

Hauteur 600 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 193 mm

Largeur en modules 24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Type de poignée Loquet rabattable

Porte transparente Oui

**Matière**

Matière Métal, PVC

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK IK08

Indice de protection IP IP41

