



FD42BN

Coffret, NewVegaD, 750x550x193mm, saillie, 4 rangées, 96 modules, porte pleine

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	750 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Largeur en modules	24

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	Non

Matières

Matière	Métal, PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP41

