



FD62CN

Coffret, NewVegaD, 1050x550x193mm, saillie, 6 rangées, 144 modules, porte transparente

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	144
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm
Largeur en modules	24

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Porte transparente	Oui

Matière

Matière	Métal, PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08

