



FL119A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 500mm p 200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	4

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------