



FL120A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 500mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur                        | 650 mm |
| Largeur                        | 500 mm |
| Profondeur                     | 250 mm |
| Epaisseur de la paroi latérale | 1,2 mm |

**Sécurité**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                        |
| Classe de protection    | Classe I                    |
| Type de verrouillage    | 3 côtés 7 mm, Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                        |

**Équipement**

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
| Nombre de rangées                        | 4 |

**Installation, montage**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

**Matières**

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

**Plastron, porte**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 2   |
| Porte transparente            | Non |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|