



FL127A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 950mm l 800mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	6

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------