



FL162A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 500x400x100mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	3

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------