



FL168A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 650x400x250mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	4

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------