



FL209B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 300mm p 200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	3

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Couvercle, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------