



FL32SP

**Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 600 x 300mm, polyester, UV protégé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	550 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	3

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------