



Armoire Univers IP44 classe II h 650mm l 550mm p 205mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur | 650 mm |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Epaisseur de la paroi latérale | 1 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Indice de protection IP | IP44 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Serrure à barre, Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Nombre de rangées | 4 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matières

| | |
|------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Nombre de serrures | 1 |
| Porte transparente | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

FP42QS