



FR21H1

Armoire univers IP55 Classe II 1950x300x400 avec socle h100

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	12

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------