



FR22L1

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1850x550x275mm + 100 mm socle

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre de rangées	12

##### Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------