



FR23L1

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1850x800x275mm + 100 mm socle

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Nombre de rangées	12

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------