

690 - 690 V



Armoire univers IP55 Classe II 1950x1050x400 avec socle h100

Caractéristiques techniques

Hauteur	1950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,50 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10
Equipement	
Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre de rangées	12
Installation, montage	
Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non
Matières	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat
Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non
Courant électrique	
Courant assigné nominal	800 A
Tension	

Tension nominale