



FR32S

Coffret univers IP55 Classe II 500x550x275

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre de rangées	3

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol, Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------