



FZ007N



Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 650x800mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	619 mm
Largeur	248 mm
Profondeur	12 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrures	0

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Equipement

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Type de verrouillage	Sans serrure