



FZ023R

Porte, univers, pour FR23* armoires, IP55, 1850 x 800 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

Hauteur 1800 mm

Largeur 750 mm

Profondeur 25 mm

Plastron, porte

Porte transparente Non

Nombre de portes de l'armoire 1

Type de porte Porte butée

Type de poignée Poignée escamotable

Nombre de serrures 1

Matières

Code RAL 7035

Couleur Gris clair

Matière Acier

Traitement Thermolaquage

Architecture

Position de la porte Droite

Équipement

Nombre de travée de large 3

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Type de verrouillage Sans serrure

Connectivité

Type de montage Avec charnière

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non