



FZ033R

Porte, univers, pour FR33* armoires, IP55, 500x800 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 450 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur | 25 mm |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Porte transparente | Non |
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Type de porte | Porte butée |
| Type de poignée | Poignée escamotable |
| Nombre de serrures | 1 |

Matières

| | |
|------------|---------------|
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Acier |
| Traitement | Thermolaquage |

Architecture

Position de la porte Droite

Équipement

Nombre de travée de large 3

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |

Connectivité

Type de montage Avec charnière

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non