



FZ062R

Porte, univers, pour FR62* armoires, IP55, 950x550 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	900 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	25 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1

Matières

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------