



FZ198N

Porte, univers, gauche, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1850x1050mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1819 mm
Largeur	498 mm
Profondeur	12 mm

Plastron, porte

Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrures	0

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure