



## Socle goul install Alu 50085 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 56 mm                       |
| Largeur                    | 85 mm                       |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 4000 - 4000 mm <sup>2</sup> |

GBA5008519016



#### Plastron, porte

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nombre de couvercles    | 1     |
| Largeur de couverture 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0     |
| Largeur de couverture 3 | 0     |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 14 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 20 |

#### Compatibilité

|   |            |
|---|------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | 47 x 45 mm |
|---|------------|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

#### Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Aluminium           |
| Traitement | Laqué               |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses comme références séparées |
|-----------------------------------|------------------------------------|

#### Equipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses          | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |