



GBA5008519016



## Socle goulé install Alu 50085 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	4000 - 4000 mm <sup>2</sup>

#### Plastron, porte

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

#### Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

#### Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui