



GBD5005009011



Goul. Installat. GBD 50050, noire

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 54 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 2500 - 2500 mm ² |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------|-------|
| Nombre de couvercles | 1 |
| Largeur de couverture 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0 |
| Largeur de couverture 3 | 0 |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 4 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 15 |

Compatibilité

| | |
|---|------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | 47 x 45 mm |
|---|------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

Matières

| | |
|------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Noir graphite |
| Code RAL | 9011 |

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |