



GBD5008509011



**Goul. Installat. GBD 50085, noire**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	4500 - 4500 mm <sup>2</sup>

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	1
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de couverture 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir graphite
Code RAL	9011

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui