



GBD5019009016



## Goulotte GBD 50x190 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 54 mm                       |
| Largeur                    | 207 mm                      |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 8150 - 8150 mm <sup>2</sup> |

#### Plastron, porte

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nombre de couvercles    | 3     |
| Largeur de couverture 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 45 mm |
| Largeur de couverture 3 | 45 mm |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 21 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 58 |

#### Compatibilité

|   |              |
|---|--------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Direct 45 mm |
|---|--------------|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

#### Matières

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matière    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Couleur    | Blanc signalisation     |
| Code RAL   | 9016                    |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses comme références séparées |
|-----------------------------------|------------------------------------|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses          | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |