



GE20119016



**Prise double 2P+T Wago technique montage frontale en blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne enfichable, Wago Winsta

Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

**Matière**

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Mat

Matière Polyamide (PA)

**Installation, montage**

Montage sur Montage avant pour conduit mural

**Connectivité**

Type de montage Modulaire

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec 2x prises Schuko

**Capacité**

**Textes**

---

Impression

Sans inscription

---

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels