



HA364

Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1600 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	50 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6x 240 mm ²
---	------------------------

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	12000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance dissipée totale sous IN	366 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1053000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------